



## Aqua MM-825-Matteringsmiddel

Matteringspasta voor watergedragen coatings

Leverbaar	
Aantal per pallet	288
Grootte / hoeveelheid	1 l
Verpakkingscode	01
art.nr.	
3875	■

### Toepassing



- Matteringspasta om het glansniveau te reduceren
- Niet geschikt voor matte lakken
- Voor de professionele verwerker.

### Eigenschappen



- Biedt een vermindering in het glansniveau van watergedragen coatingmaterialen
- Variabele reduceer mogelijkheid van het glansniveau

### Technische gegevens

Dichtheid (20 °C)	Ca. 1,04 g/cm <sup>3</sup>
Viscositeit ( 20 °C)	Ca. 3700 mPas

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

### Mogelijke systeemproducten


- Aqua CL-440-Colorklak (3802)
- Aqua SL-418-Lak (5310)
- Induline DW-601 Aqua Stopp (1725)
- Induline LW-700 (3400)
- Induline LW-720 (3996)
- Aqua DL-65-Houtlak PU (7200)
- Aqua DSL-55-Houtbeits PU (7220)
- Aqua MSL-45/sm-Houtbeits UV+ (7130)
- Induline DW-610 (2482)
- Induline LW-710 (3987)
- Induline GW-310\* (3385)

\*Houtbeschermingsmiddelen veilig verwerken.

Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!



## Vorbereitung



### Mengverhouding

Toegevoegde hoeveelheid tot 4%

Voeg het product toe aan het coatingmateriaal door het te mengen met een gepatenteerde mixer.

Vermijd toevoeging van gedroogde productresten van geopende verpakkingen.

Hoe matter de basis, hoe geringer het matterende effect.

## Verwerking

### ■ Richtlijnen

Zie de overeenkomstige technische fiche van het gebruikte lakmateriaal.

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

## Applicatie

Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

De toevoeging van het product kan de technische en chemische eigenschappen van het gelakte oppervlak beïnvloeden.

## Toepassingsvoorbeelden

### Glansreductie bij een toevoeging van 4% Aqua MM-825:

Producten	Glansreductie
Induline DW-601 Aqua Stopp	Voor ca. 15 - 20 eenheden
Induline LW-700	Voor ca. 10 - 15 eenheden
Induline LW-720	Voor ca. 15 - 20 eenheden
Aqua CL-440	Voor ca. 10 - 15 eenheden
Aqua SL-418	Voor ca. 10 - 15 eenheden
Aqua DSL-55	Voor ca. 10 - 15 eenheden
Aqua DL-65	Voor ca. 15 - 20 eenheden
Induline GW-310	Kleurloos & Basis C: voor ca. 30 - 35 eenheden; Basis A: voor ca. 10 - 15 eenheden
Induline DW-610	Basis A: voor ca. 10 - 15 eenheden; Basis C: voor ca. 30 - 35 eenheden
Induline LW-710	Voor ca. 30 eenheden
Aqua MSL-45	Voor ca. 10 - 15 eenheden

## Opmerking


Voeg alleen toe aan producten die niet in de lijst zijn opgenomen na overleg met Remmers Technical Service.



---

### Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens 12 maand.



---

### Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

---

### Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.