



Aqua MM-825-Matteringsmiddel

Matteringspasta voor watergedragen coatings

Leverbaar	
Aantal per pallet	288
Grootte / hoeveelheid	1 ltr
verpakkingscode	01
art.nr.	
3875	■

Toepassing



- Matteringspasta om het glansniveau te reduceren
- Niet geschikt voor matte lakken
- Voor de professionele verwerker

Eigenschappen



- Biedt een vermindering in het glansniveau van watergedragen coatingmaterialen
- Variabele reduceer mogelijkheid van het glansniveau

Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	Ca. 1,04 g/cm ³
Viscositeit (20°C)	Ca. 3700 mPas

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.


Mogelijke systeemproducten

- Aqua CL-440-Colorklak (3802)
- Aqua SL-418-Lak (5310)
- Induline DW-601 Aqua Stop (1725)
- Induline LW-700 (3400)
- Induline LW-720 (3996)
- Aqua DL-65-Houtlak PU (7200)
- Aqua DSL-55-Houtbeits PU (7220)
- Aqua MSL-45/sm-Houtbeits UV+ (7130)
- Induline DW-610 (2482)
- Induline LW-710 (3987)
- Induline GW-310* (3385)

*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!



Vorbereitung



Mengverhouding

Toegevoegde hoeveelheid tot 4%

Met de patentmixer al roerend in de coating inwerken.
Vermijd toevoeging van gedroogde productresten van geopende verpakkingen.
Hoe matter de basis, hoe geringer het matterende effect.

Verwerking

■ Verwerkingsrichtlijnen

Zie technisch merkblad van de toegepaste lak.

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingstip

Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

De toevoeging van het product kan de chemische en technische eigenschappen van het gelakte oppervlak beïnvloeden.

Toepassingsvoorbeelden

Glansreductie bij een toevoeging van 4% Aqua MM-825:

Producten	Glansreductie
Induline DW-601 Aqua Stopp	Voor ca. 15 - 20 eenheden
Induline LW-700	Voor ca. 10 - 15 eenheden
Induline LW-720	Voor ca. 15 - 20 eenheden
Aqua CL-440	Voor ca. 10 - 15 eenheden
Aqua SL-418	Voor ca. 10 - 15 eenheden
Aqua DSL-55	Voor ca. 10 - 15 eenheden
Aqua DL-65	Voor ca. 15 - 20 eenheden
Induline GW-310	Kleurloos & Basis C: voor ca. 30 - 35 eenheden; Basis A: voor ca. 10 - 15 eenheden
Induline DW-610	Basis A: voor ca. 10 - 15 eenheden; Basis C: voor ca. 30 - 35 eenheden
Induline LW-710	Voor ca. 30 eenheden
Aqua MSL-45	Voor ca. 10 - 15 eenheden


Opmerking

Voeg alleen toe aan producten die niet in de lijst zijn opgenomen na overleg met Remmers Technical Service.



Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.